

Skötselanvisning

SYN 269 g

SUL 289 g



theben

SYN 269 g

230 V / 50 Hz

SUL 289 g

Quartz * R = 3d (72 h)





230 V / 45 – 60 Hz

* Quarzwerk: startar inom några minuter efter ansluten spänning. Full gaägreserv erhålles efter ca. 3 dygns gångtid.



S

MONTERINGSANVISNING


Säkerhetsanvisning: Montering får endast ske av behörig elektriker. Modifieringar och ändringar av kopplingsvret förverkar all garanti. Anslut kopplingsuret enligt inkopplingsanvisning. Elektriska säkerhetsföreskrifter skall beaktas.





24 h Programm




24 h → 7 d Programm



7 d Programm




7 d → 24 h Programm



Programm C 2

Programm C 1



Kopplingstidprogrammering

röd: ④ ⑤ och ⑥ blå: ① ② och ③ vit: ① ② — ② ③ och ④ ⑤ — ⑤ ⑥
växlande växlande gemensam eller växlande till — från.
till — från till — från Kopplingsdifferenser mellan kontak-
terna upp till 5 min (dygn).

Omkopplare (manuell) för inställning av rätt kontaktläge (till/från).

Får endast vridas i pilens riktning och ej när en kopplingsryttare är i kopplingsläge.

S

Kopplingsuret överensstämmer med det Europeiska direktivet 73/23/EWG (Läggvoltsdirektivet LVD) och 89/336/EWG (EMC direktivet). Om Kopplingsuret användes tillsammans med andra apparater skall hela installationen utföras så att radiostörningar förhindras.

Svenska

D Theben AG
Postfach 56, D-72394 Haigerloch
Telefon (0 74 74) 692-0, Telefax: (0 74 74) 692 150
Kundendienst
Telefon (0 74 74) 692-177, Telefax (0 74 74) 692-207 www.theben.de

S GYCOM SVENSKA AB,
Box 1203, 18312 Täby,
Tel. 08-56201100,
Fax 08-7920654

SVENSKA